# SAUTER **HO 2K**

Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers



| Categorie | |
|---|---|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Hardheidsmeting |
| Productgroep | UCI-hardheidstestapparaat |
| Productfamilie | HO |

| Meetsysteem | |
|---|---|
| Meetbereik Rockwell - scala A | 61-85,6HRA |
| Meetbereik Rockwell - scala B | 41-100HRB |
| Meetbereik Rockwell - scala C | 20,3-68HRC |
| Testobject dikte [Min] | 2 mm |
| Hardheidsschalen | HV 2 |
| Testobject minimumgewicht [Min] | 300 g |
| Inclusief testblok | ✓ |
| Meetbereik Brinell | 79-618HB |
| Eenheden | HL<br>HV<br>HB<br>HRB<br>HRC<br>MPa<br>HRA |
| Meetbereik trekvastheid | 255-2180MPa |
| Meetbereik Vickers | 80-1599HV |
| Testkracht hardheidsmeting | 20 N |
| Meetsonde lengte | 15,5 cm |
| Meetsonde diameter | 18 mm |

| Scherm | |
|---|---|
| Type display | grafisch LCD |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 28×83×160 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 28×83×160 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, gelakt |
| Type aandrijving | handmatig |
| Schaal - Display type | Digitaal |

| Functies | |
|---|---|
| Gemiddelde functie | ✓ |
| Grenswaardefunctie | ✓ |
| 360° meting mogelijk | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Geheugen - aantal resultaten | 1.000 |
| Statistiekfunctie | ✓ |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 30 min |

| Interface | |
|---|---|
| Interfaces | USB-Device |

| Stroomvoorziening | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Voedingseenheid type | USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar) |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>AUS<br>UK<br>US |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 - 240 V |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5 V, 2 A |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Micro USB |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterijaansluiting | Steekverbinder |
| Batterij capaciteit | 3.200 mAh |
| Batterij spanning | 3,7 V |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterij – enkelgewicht | 80 g |
| Batterij – totaalgewicht in het artikel | 320 g |

# SAUTER **HO 2K**

Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers

| | |
|---|---|
| Batterij – opbouw/vorm | Onlosmakelijke combinatie van cellen (pakket) |
| Batterijcapaciteit (Wh) | 14,5 Wh |
| Batterij – lithiumgehalte | 5 g |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 6 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 12 h |
| Accu oplaadtijd | 8 h |
| Batterij/accu aangesloten | niet aangesloten, geïsoleerd in het apparaat |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie | 961-270 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 395×315×140 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Brutogewicht ca. | 5,0 kg |
| Verzendgewicht | 5 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761184145 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**




**OPTION**

