KERN **HFD 3T-3**

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kranweegschaal
Productfamilie	HFD

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	600 kg; 1500 kg; 3000 kg
Afleesbaarheid [d]	0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg
Reproduceerbaarheid	0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg
Linearisatie	± 0,4 kg; 1 kg; 2 kg
Resolutie	3.000, 3.000, 3.000
Tarrabereik	2999 kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	3000 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min; 10 min
Weegcel - verbinding	4-draads
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Eenheden	kg
Interne meetfrequentie	10 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Maximale kruip (15 minuten)	4 kg
Maximale kruip (30 minuten)	8 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	HS-16 5T

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Scherm grootte	115×40 mm
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	457×194×145 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	194×160×129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	457 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	413 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	58 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	58 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	22 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	22 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal ophanging	ongelegeerd gesmeed Staal
Materiaal lasthaak	ongelegeerd gesmeed staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegeerd staal
Meetcellen - aantal	1

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Draadloze bediening	✓
Capaciteitsaanduiding	✓
Bereik draadloze module	20 m
Standby-functie	✓
Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)

KERN **HFD 3T-3**

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie

Aantal toetsen voor bediening	5

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 2500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterij	1×12 V, Type 23 A
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Batterij capaciteit	5.200 mAh
Batterij spanning	7,4 V
Aantal batterijcellen	8
Batterij – enkelgewicht	193 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	1544 g
Batterijcapaciteit (Wh)	38,48 Wh
Batterij – lithiumgehalte	36,6 mg
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Accu	7,4 V, 5200 mAh
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h
Accu oplaadtijd	12 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-132H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending


Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	725×270×265 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	13 kg
Verzendgewicht	13 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761202764
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

