





## Daten

### Technische Daten

#### Steuerkreis

Eingangsnennspannung $U_N$	DC 24 V
Eingangsspannungsbereich	-30 ... +25 %
Eingangsnennstrom bei $U_N$	21.8 mA

#### Lastkreis

Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	1
Kontaktwerkstoff (Relais)	AgNi + Au
Grenzdauerstrom	1 A
Schaltspannung max.	AC 250 V
Ansprechzeit typ.	9 ms
Rückfallzeit typ.	3 ms
Prellzeit typ.	2 ms

#### Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV



Verschmutzungsgrad	2
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	4 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	4 kV <sub>eff</sub>
Schutzart	IP20

### Geometrische Daten

Breite	15 mm / 0.591 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	82,5 mm / 3.248 inch
Tiefe	52 mm / 1.654 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
------------	-----------------------------------------

### Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
Brandlast	0.324 MJ
Gewicht	26.09 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U <sub>N</sub> )	-25 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad	2

### Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 60664-1
---------------------	------------

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454496388
Zolltarifnummer	85364900990
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
eCl@ss 8.0	27-37-16-01
ETIM 6.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

### Passende Produkte

#### Beschriftungsmaterial



**Art-Nr.: 209-701**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701](http://www.wago.com/209-701)



**Art-Nr.: 209-701/000-002**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-002](http://www.wago.com/209-701/000-002)



**Art-Nr.: 209-701/000-005**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-005](http://www.wago.com/209-701/000-005)



**Art-Nr.: 209-701/000-006**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-006](http://www.wago.com/209-701/000-006)



**Art-Nr.: 209-701/000-007**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-007](http://www.wago.com/209-701/000-007)



**Art-Nr.: 209-701/000-012**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-012](http://www.wago.com/209-701/000-012)



**Art-Nr.: 209-701/000-017**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-017](http://www.wago.com/209-701/000-017)



**Art-Nr.: 209-701/000-023**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-023](http://www.wago.com/209-701/000-023)



**Art-Nr.: 209-701/000-024**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-024](http://www.wago.com/209-701/000-024)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

286-394/004-000 Relaisbaustein	Jan 22, 2016	DOC 28,2 kB	Download
-----------------------------------	--------------	----------------	----------

#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
-------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------	----------



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.