


Datenblatt | Artikelnummer: 286-895

Schaltermodul; mit Wechselschalter; Schaltspannung AC 250 V;
Schaltstrom 6 A


www.wago.com/286-895



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: ■



Daten

Elektrische Daten

Schaltstrom (Motorenlast) max.	4 A
Schaltstrom (ohmsch) max.	6 A
Schaltspannung max.	AC 250 V; DC 24 V
Kontaktabstand	≥ 3 mm
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	50 x 10 ³ Schaltspiele

Geometrische Daten

Breite	15 mm / 0.591 inch
--------	--------------------

Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
Gehäusebauform	Stecker für Basisklemmenblöcke

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0.404 MJ
Gewicht	20.5 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U_N)

-20 ... 40 °C

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454399801
Zolltarifnummer	85365080990
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
eCl@ss 8.0	27-37-16-01
ETIM 6.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

Passende Produkte

Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 280-609 Basisklemmenblock; 12-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ²	www.wago.com/280-609
	Art-Nr.: 280-619 Basisklemmenblock; 6-polig; mit 2-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ²	www.wago.com/280-619
	Art-Nr.: 280-763 Basisklemmenblock; 12-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit Beschriftungsträger; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ²	www.wago.com/280-763

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 209-701 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701
	Art-Nr.: 209-701/000-002 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-002
	Art-Nr.: 209-701/000-005 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-005
	Art-Nr.: 209-701/000-006 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-006
	Art-Nr.: 209-701/000-007 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-007
	Art-Nr.: 209-701/000-012 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-701/000-012



Art-Nr.: 209-701/000-017
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-701/000-017



Art-Nr.: 209-701/000-023
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-701/000-023



Art-Nr.: 209-701/000-024
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-701/000-024

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

286-895	Jan 15, 2016	DOC 24,6 kB	Download
Interface-Bausteine mit Sonderfunktionen			

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

smartDATA

CAD Daten

3D Download 286-895	URL	Download
---------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.