

Relaismodul - EMG 45-RELS/IR1-G 24 - 2950996

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Relais-Modul, mit 1 Stecksocket für Industrirelais Größe 1, Kontakt: 4 Wechsler, Eingangsspannung 24-48 V DC, mit Leuchtanzeige, Freilauf- und Verpolschutzdiode

Abbildung zeigt die Variante EMG 45-RELS/IR1, mit Stecksocket für Industrirelais, in der Größe 1



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918084165

Technische Daten

Maße

Breite	45 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	82,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
----------------------------	---------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Allgemein

Relaismodul - EMG 45-RELS/IR1-G 24 - 2950996

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaispulen und -kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.
Farbe	grün
Isolierstoff	PC-F
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	IEC 60664 A
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen)
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0109-11 (in relevanten Teilen)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC000196

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515


Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

Relaismodul - EMG 45-RELS/IR1-G 24 - 2950996

Approbationen



Zubehör

EMG-GKS 12 - 2947035



Zeichnungen

Schaltplan

