

# REPORT

## SERIE 14




**finder**<sup>®</sup>  
SWITCH TO THE FUTURE

**NEU**

### Multifunktions- Treppenhaus-Lichtautomat

#### Typ 14.61

Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat mit LED-Statusanzeige und kombinierbaren Funktionen, damit Sie niemals im Dunkeln stehen!



#### Eigenschaften

- Treppenhaus-Lichtfunktion
- Service-Funktion + Ausschaltvorwarnung nach DIN 18015-2
- Dauerlicht
- LED-Statusanzeige
- Push-In Klemmen
- Autom. Erkennung 3- oder 4-Leiter-Anschluss
- Für LEDs bis zu 600 W und hohe Einschaltströme bis zu 120 A (5 ms)
- 1 Schließer, 10 A / 230 V AC (120 A – 5ms)
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)

CE EAC NF   
Zulassungen (Details auf Anfrage)

Typ		Funktionen
<p><b>14.61.8.230.P000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Schließer, 10 A / 230 V AC (120 A - 5 ms), Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub></li> <li>• LED-Statusanzeige</li> <li>• Anschlüsse N und 3 unten + oben</li> </ul> <p> <b>Push-In</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Treppenhaus-Lichtfunktion</li> <li>- Treppenhaus-Lichtfunktion + Ausschaltvorwarnung + Service-Funktion</li> <li>- Dauerlicht</li> </ul>
<p><b>14.01.8.230.0000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Schließer, 16 A / 230 V AC (120 A - 5 ms), Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub></li> <li>• LED-Statusanzeige</li> <li>• Anschlüsse N und 3 unten + oben</li> </ul> <p> <b>Schraubklemmen</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Treppenhaus-Lichtfunktion</li> <li>- Treppenhaus-Lichtfunktion + Service-Funktion</li> <li>- Treppenhaus-Lichtfunktion + Ausschaltvorwarnung</li> <li>- Treppenhaus-Lichtfunktion + Ausschaltvorwarnung + Service-Funktion</li> <li>- Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit</li> <li>- Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit + Ausschaltvorwarnung</li> <li>- Stromstoßrelais-/Stromstoßschalter-Funktion</li> <li>- Dauerlicht</li> </ul>
<p><b>14.71.8.230.0000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Schließer, 16 A / 230 V AC (120 A - 5 ms), Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub></li> <li>• LED-Statusanzeige</li> <li>• Anschlüsse N und 3 unten + oben</li> </ul> <p> <b>Schraubklemmen</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Treppenhaus-Lichtfunktion</li> <li>- Service-Funktion</li> <li>- Dauerlicht</li> </ul>
<p><b>14.81.8.230.0000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Schließer, 16 A / 230 V AC (120 A - 5 ms), Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub></li> <li>• LED-Statusanzeige</li> <li>• Alle 4 Anschlüsse unten</li> </ul> <p> <b>Schraubklemmen</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Treppenhaus-Lichtfunktion</li> <li>- Service-Funktion</li> </ul>
<p><b>14.91.8.230.0000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Schließer, 16 A / 230 V AC (120 A - 5 ms), Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub></li> <li>• LED-Statusanzeige</li> </ul> <p> <b>Schraubklemmen</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einschaltwischer (Impulsformer)</li> </ul>

Alle aufgeführten Daten dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Technische Änderungen und Fehler behalten wir uns vor. Abbildungen können vom Original abweichen.