KERN **326-37**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 kg, Blok, edelstaal gepolijst



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	15,625
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	193×96×117 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-444
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-444

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	193×96×117 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - aluminium Artikelnummer	346-070-600
Etui - Hout Artikelnummer	nicht verfügbar

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761232860
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS