

## Relaisbaustein; Relais mit 3 Schließern und 1 Öffner (3a1r); mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich

Artikelnummer: 286-344/004-000



Relaisbaustein; Relais mit 3 Schließern und 1 Öffner (3a1r); mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich

### Kennzeichnungen

RoHS ✓  
Compliant

### Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	286-344/004-000
GTIN / EAN	4055143104753
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

### Anmerkungen

### Technische Daten

#### Sonstiges

Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	4 [kV]
Eingangsspannungsbereich	UN -30 % ...+25 %
Max. Schaltspannung	AC 250 V / DC 200 V
Eingangsnennspannung (UN)	DC 24 V
Kontaktwerkstoff	AuAg10 über AgNi 15

<b>Technische Daten</b>	
<i>Gewicht [g]</i>	<i>40.8 [g]</i>
<i>Breite [mm]</i>	<i>25 [mm]</i>
<i>Breite [in]</i>	<i>0.984 [in]</i>
<i>Höhe [mm]</i>	<i>82.5 [mm]</i>
<i>Höhe [in]</i>	<i>3.248 [in]</i>
<i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i>	<i>-25 °C ... +70 °C</i>

## Zubehör

<i>Beschriftungsmaterial</i>		
<i>Art.-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>VPE (UVPE)</i>
209-701	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-002	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-005	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-006	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-007	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-012	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-017	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-023	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-024	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5

## Zubehör

### Allgemeines Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	1
210-720	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
280-629	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 4-Leiter-Klemmen; 27 mm breit	1
280-639	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 2-Leiter-Klemmen; 27 mm breit	1
280-765	Basisklemmenblock; Beschriftungsplatte; mit 4-Leiter-Klemmen; 30 mm breit	1

Bilder & Zeichnungen



**Adresse**

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.