

Stromwandler - PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 - 2277116

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Aufsteckstromwandler, Primärstrom 250 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1;
Bemessungsleistung 5 VA

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356305082

Technische Daten

Maße

Primär-Rundleiter (Durchmesser)	33 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	40 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	12 mm
Hinweis zu Maßangaben	2
Primär-Rundleiter (Breite)	30 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	10 mm
Breite	30 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Breite bei alternativer Montage	70 mm
Höhe bei alternativer Montage	90 mm
Tiefe bei alternativer Montage	30 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C

Eingangsdaten

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	$I_{th} = 60 * I_n$
Bemessungs-Stoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Bemessungsfrequenz: Standard Wandler	50 Hz ... 60 Hz
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Bemessungsleistung	5 VA
Primärer Bemessungsstrom I_{pn}	0 A ... 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom I_{sn}	5 A AC

Stromwandler - PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 - 2277116

Technische Daten

Allgemein

Wandlertyp	Aufsteckwandler
Klasse	1
Eichfähig	nein
Bemessungsisolationsspannung	1 kV
Prüfspannung Eingang/Ausgang	3 kV (50 Hz, 1 min.)
Normen/Bestimmungen	IEC 60044-1
Farbe	schwarz
Material Gehäuse	Polyamid PA glasfaserverstärkt

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210902
eCl@ss 6.0	27210902
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902

ETIM

ETIM 2.0	EC001505
ETIM 3.0	EC001505
ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121006

Zubehör

Montagematerial

PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625



Stromwandler - PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 - 2277116

Zubehör

PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612



Zeichnungen

Maßzeichnung

