
KERN **ACJ 200-4M**

De bestseller onder de analyseweegschalen. Nu ook met hoogwaardig single-cell weegsysteem, optioneel met ijking



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Analyseweegschaal
Productfamilie	ACJ

Meetsysteem

Automatisch afstelmechanisme - Temperatuurschommeling	2 °C
Weegsysteem	Single-Cell
Weegbereik [Max]	220 g
Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval	4 h
Afleesbaarheid [d]	0,0001 g
Reproduceerbaarheid	0,0002 g
Typische reproduceerbaarheid	0,00007 g
Linearisatie	± 0,0003 g
Minimumgewicht [Min]	0,01 g
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Resolutie	2.200.000
Justeermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch) Justering met intern gewicht (handmatig)
Aanbevolen justeergewicht	200 g (E2)
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	8 h
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0005 g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g mg ct
Minimumgewicht [Min] (ct)	0,1 ct
USP Minimale inweging (k = 2, U = 0.1%)	400 mg
Typische USP Minimale inweging	140 mg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g mg ct
Weegbereik [Max] (ct)	1100 ct
Afleesbaarheid karaat [d] (ct)	0,001 ct
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm grootte	115×32 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	213×333×338 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	174×162×227 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	201×220×256 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	91 mm
Afmetingen weegoppervlak	91 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium, kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal windbescherming	glas
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Percentage bepalen	✓
Dichtheidsbepaling	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Standby-functie	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	220.000

KERN **ACJ 200-4M**

De bestseller onder de analyseweegschalen. Nu ook met hoogwaardig single-cell weegsysteem, optioneel met ijking

Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, 100
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	0 - 99 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	6

Interface

Interfaces	RS-232 standaard USB-Device

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1 A
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	30 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	20 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	50 °C

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	I
IJkeenheid [e]	0,001 g
IJkeenheid [e] (ct)	0,01 ct

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-201
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-101
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	390×560×520 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	22,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761235656
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

