KERN **ADJ 600-C3**

De prijstopper onder de analyseweegschalen met interne afstelling



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Analyseweegschaal
Productfamilie	ADJ

Meetsysteem

Automatisch afstelmechanisme - Temperatuurschommeling	2 °C
Weegsysteem	Force compensation
Weegbereik [Max]	600 ct
Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval	3 h
Afleesbaarheid [d]	0,001 ct
Reproduceerbaarheid	0,002 ct
Typische reproduceerbaarheid	0,0003 ct
Linearisatie	± 0,004 ct
Resolutie	600.000
Tarrabereik	600 ct
Justeermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
Mogelijke aanpassingspunten	100 g; 120 g
Inslingertijd	4 s
Opwarmtijd	4 h
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0025 ct
USP Minimale inweging (k = 2, U = 0.1%)	800 mg
Typische USP Minimale inweging	164 mg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g ct lb oz PCS %
Weegbereik [Max] (ct)	600 ct
Afleesbaarheid karaat [d] (ct)	0,001 ct
Maximale kruip (15 minuten)	2 mg
Maximale kruip (30 minuten)	4 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm segmenten	7
Scherm cijferhoogte	16 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	230×310×210 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	170×160×110 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	175×175×130 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	90 mm
Afmetingen weegoppervlak	90 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal windbescherming	glas
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,4 Nm

Functies

Percentage bepalen	✓
Standby-functie	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	120.000
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, 100
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)

KERN **ADJ 600-C3**

De prijstopper onder de analyseweegschalen met interne afstelling

Aantal toetsen voor bediening	6

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V; 2 A
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	30 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	20 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-101
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	336×455×425 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	13 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761220478
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

