KERN **347-036**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 g, Haakgewicht, edelstaal fijn gedraaid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm^3)	0,5952
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,012
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	5 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Haakgewicht
Afmetingen (Ø×H)	8×22 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-633

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×22 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-030-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761256170
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS