KERN **CCA 60K-4M**

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telsysteem
Productfamilie	CCA

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer	IFS 60K-2M
Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]	100 mg
Referentie weegschaal - artikelnummer	TEWJ 6000-1M-B
Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]	6 kg
Linearisatie	±
Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid	0,01 kg; 0,02 kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	6 kg (M1)
Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]	30 kg; 60 kg
Inslingertijd	2 s
Referentie weegschaal - Linearisatie	300 mg
Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid	100 mg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Kwantiteits weegschaal - Linearisatie	0,01 kg; 0,02 kg
Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,02 kg
Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]	0,01 kg; 0,02 kg
Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	300 mg
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	400×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	400×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×300×120 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	metaal, gelakt
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	1,5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m

Functies

PreTare-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Omrekeningsfunctie	✓
PLU - totaal	100
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	600.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, 100
Bescherming IP - complete unit	IP23
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	IP65

KERN **CCA 60K-4M**

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking

Bescherming IP - meetcel	IP65
Geheugenfunctie	✓
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	28

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Binnen plus, buiten minus
Type batterij/accu	Pb
Batterij	geen batterij
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
Accu oplaadtijd	12 h
Accu optioneel	Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229-216
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-129-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	4 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	795×460×490 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	14 kg
Brutogewicht ca.	17 kg
Verzendgewicht	35,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761276383
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

