

# Energiespeicher - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 12 V DC, 2,6 Ah.



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356476485

## Technische Daten

### Maße

Breite	52 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	110 mm

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 40 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	95 %

### Eingangsdaten

Nenneingangsspannung	12 V DC
Stromaufnahme	1 A (Ladevorgang)
Pufferzeit	120 min (1 A)
Pufferzeit	20 min (4 A)

### Ausgangsdaten

Nennausgangsspannung	12 V DC
Ausgangsstrom	max. 15 A
Parallelschaltbarkeit	5
Serienschaltbarkeit	nein
Ausgangssicherung	25 A

### Allgemein

IQ Technology	nein
---------------	------

# Energiespeicher - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Entsorgung</b>	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen. Rückgabe kann auch an Phoenix Contact oder den Hersteller erfolgen.
<b>Nettogewicht</b>	1,7 kg
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>UL-Zulassungen</b>	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27040603
<b>eCl@ss 4.1</b>	27040603
<b>eCl@ss 5.0</b>	27040603
<b>eCl@ss 5.1</b>	27040603
<b>eCl@ss 6.0</b>	27040603
<b>eCl@ss 7.0</b>	27040603
<b>eCl@ss 8.0</b>	27040603

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000382
<b>ETIM 3.0</b>	EC000382
<b>ETIM 4.0</b>	EC000382
<b>ETIM 5.0</b>	EC000357

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211510
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121011
<b>UNSPSC 11</b>	39121011
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121011
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121011

## Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed /

### Approbationsdetails


---

# Energiespeicher - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

## Approbationen

cUL Listed 

cULus Listed 

## Zubehör

### Sicherung

SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757



---

### Montageadapter

UWA 182/52 - 2938235

---

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196



---

### Tragschienenadapter

UTA 107 - 2853983



# Energiespeicher - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

Zubehör

---

Zeichnungen

Blockschaltbild

