



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Schwingschleifer

PRO GSS 280 AVE



Schwingschleifer in der 280-mm-Kategorie für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte

Die wichtigsten Daten

Nenningangsleistung	350 W
Schleifplatte, Breite	114 mm
Schleifplatte, Länge	226 mm

Bestellnummer 0 601 292 901

Technische Daten

Technische Daten

Nenningangsleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 11.000 min ⁻¹
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min ⁻¹
Schwingkreisdurchmesser	2,4 mm
Gewicht	2,7 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	340 x 440 x 240 mm
Spannung, elektrisch	230 V

Schleiffläche

Schleifplatte, Breite	114 mm
Schleifplatte, Länge	226 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Breite	115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge	280 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite	115 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge	230 mm

Schleiffläche

Schleifplatte, Breite	114 mm
Schleifplatte, Länge	226 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Breite	115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge	280 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite	115 mm

Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge	230 mm
---	--------

Schleiffläche

Schleifplatte, Breite	114 mm
Schleifplatte, Länge	226 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Breite	115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge	280 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite	115 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge	230 mm

Schleiffläche

Schleifplatte, Breite	114 mm
Schleifplatte, Länge	226 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Breite	115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge	280 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite	115 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge	230 mm

Schleiffläche

Schleifplatte, Breite	114 mm
Schleifplatte, Länge	226 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Breite	115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge	280 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite	115 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge	230 mm

Schleiffläche

Schleifplatte, Breite	114 mm
Schleifplatte, Länge	226 mm

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Schleifblatt zum Klemmen, Breite	115 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge	280 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite	115 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge	230 mm



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte dank Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck
- Arbeiten ohne Unterbrechung dank einzigartiger Vibrationsdämpfung für sehr geringe Vibrationen
- Schleifteller mit Klettverschluss und Spannsystem für einfaches Befestigen und perfekten Sitz des Schleifblattes

**HEAVY
DUTY**



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

