KERN **357-02**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 2 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-030-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-020-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-020-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761288928
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm^3)	0,2381
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0048
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - nominale waarde	2 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	4 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
OIML-conform	✓

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×11 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-632

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm