KERN **357-04**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 10 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-050-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-040-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761288959
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm^3)	1,1905
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0241
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - nominale waarde	10 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	6 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
OIML-conform	✓

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	10×17,5 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-634

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm