

Metall-Abstandsbolzen

Stahl verzinkt


M4

Gewindefreistich nach DIN 76-B

Materialdaten: s. Anhang 9



Innen-/Außengewinde



Artikel-Nr.	Gewinde	Maße SW	L ^{*)}	B	C	MOQ Stück
226x05	M4	7	5	8	3	500
226x06	M4	7	6	8	4	500
226x08	M4	7	8	8	5	500
226x10	M4	7	10	8	6	500
226x12	M4	7	12	8	7	500
226x14	M4	7	14	8	9	500
226x15	M4	7	15	8	9	500
226x16	M4	7	16	8	9	500
226x18	M4	7	18	8	9	500
226x20	M4	7	20	8	9	500
226x25	M4	7	25	8	9	500
226x30	M4	7	30	8	9	500
226x35	M4	7	35	8	9	500
226x40	M4	7	40	8	9	500
226x45	M4	7	45	8	9	500
226x50	M4	7	50	8	9	500
226x55	M4	7	55	8	9	200
226x60	M4	7	60	8	9	200
226x70	M4	7	70	8	9	200
226x80	M4	7	80	8	9	200
226x100	M4	7	100	8	9	200

*) Toleranz +/- 0,1 mm

Zwischenlängen und Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Abmessungen in mm · MOQ = Mindestbestellmenge oder ein Vielfaches davon.

Eigenschaften

Anhang 9

Stahl verzinkt

Material nach DIN 176:	11 SMn Pb30
Mindestzugfestigkeit:	500 N/mm ²
Oberflächenbehandlung nach DIN 267:	verzinkt (A3 E)
Werkstoff-Nr. für Stahl:	1.0718

Alle Angaben ohne Gewähr, siehe "Allgemeine Hinweise".

Alle Abmessungen in mm · MOQ = Mindestbestellmenge oder ein Vielfaches davon.

Technische Daten

Alle Daten basieren auf Angaben der Hersteller und dienen nur als Auswahlhinweise. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen für die von uns gelieferten Teile. Wir behalten uns das Recht vor, das Ausgangsmaterial für alle Teile zu ändern ohne die Käufer direkt darüber zu informieren. Ausgenommen davon sind schriftliche Vereinbarungen.

Alle Angaben in diesem Katalog basieren auf Erfahrungswerten. Der Prospekt gibt Richtlinien, wie die Produkte – nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko – eingesetzt werden können. Haftung für Schäden, die etwa in Verbindung mit dem Einsatz der Produkte entstehen, übernehmen wir nicht. Konstruktionsänderungen aus Fertigungsgründen, einer erweiterten Anwendungsmöglichkeit, einer Qualitätsverbesserung etc. behalten wir uns vor. Zu Ersatzlieferungen älterer Konstruktionen sind wir nicht verpflichtet. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung gestattet.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.