KERN **HCD 100K-2**

Kraanweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 150 kg



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kranweegschaal
Productfamilie	HCD

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	150 kg
Afleesbaarheid [d]	0,05 kg
Reproduceerbaarheid	0,05 kg
Linearisatie	± 0,1 kg
Resolutie	3.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	100 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb N
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	aluminium

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×79×97 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×79×276 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	150×79×97 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	150 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	79,3 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	97,7 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	276,1 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	246,5 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	26 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	18 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	9,6 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	17 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

Functies

Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 10 min 30 min 20 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Batterijhouder

KERN **HCD 100K-2**

Kraanweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 150 kg

Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij spanning	6 V
Batterij – enkelgewicht	92 g
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending


Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	290×220×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761214149
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

