KERN **KBP 30V20M**

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KBP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	15 kg; 30 kg
Afleesbaarheid [d]	1 g
Minimumgewicht [Min]	100 g; 200 g
Weegcel - verbinding	4-draads
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	2 × 3000 e
Weegcel type	aliminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	400×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	400×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×300×110 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0 mNm
Kabellengte	2,5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	5 g; 10 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	810×360×190 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	9 kg
Verzendgewicht	11,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761475823
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

