KERN **KBP 600V20M**

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KBP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	300 kg; 600 kg
Afleesbaarheid [d]	20 g
Minimumgewicht [Min]	2 kg; 4 kg
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	2 × 3000 e
Weegcel type	aliminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	800×600 mm
Afmetingen weegoppervlak	800×600 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	800×600×151 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	2,5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	100 g; 200 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1180×670×220 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	42 kg
Brutogewicht ca.	55 kg
Verzendgewicht	55 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761475830
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

