# KERN **PCJ 6000-1M**

Precisieweegschaal met alibigeheugen en optioneel met ijking



## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Precisieweegschaal |
| Productfamilie | PCJ |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Automatisch afstelmechanisme - Temperatuurschommeling | 2 °C |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 6000 g |
| Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval | 8 h |
| Afleesbaarheid [d] | 0,1 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 g |
| Linearisatie | ± 0,3 g |
| Minimumgewicht [Min] | 5 g |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | ✓ |
| Resolutie | 60.000 |
| Tarrabereik | 6000 g |
| Justeermogelijkheden | Justering met intern gewicht (handmatig) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 2 kg; 6 kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,3 g |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg<br>g |
| USP Minimale inweging (k = 2, U = 0.1%) | 200 g |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Eenheden | kg<br>g<br>gn<br>dwt<br>tl (Tw)<br>tl (HK)<br>ozt<br>tl (Singap, Malays)<br>ct<br>mo<br>lb<br>oz<br>ffa<br>m |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Weegcel type | aliminium IP65 met siliconen coating |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 89×30 mm |
| Scherm segmenten | 7 |
| Scherm cijferhoogte | 21 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Engels<br>Symbolische taal |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 163×245×80 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 163×245×80 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 150×170 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 150×170 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | edelstaal |
| Materiaal displaybehuizing | kunststof |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |

## Functies

| | |
|---|---|
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch<br>visueel |

# KERN **PCJ 6000-1M**

Precisieweegschaal met alibigeheugen en optioneel met ijking

| | |
|---|---|
| Wegingen onder het weegplateau | Haak (bij de levering inbegrepen) |
| Alibigeheugen | intern geheugen |
| Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen | 250.000 |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Standby-functie | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 30.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 200 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 2 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, free, Input |
| Hold-functie | ✓ |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Geheugen - totale grootte | 0,016 GB |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 5 min<br>2 min<br>1 min<br>30 min<br>60 min<br>30 sec |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 5 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 (optioneel)<br>Bluetooth (optionele)<br>Ethernet (optionele)<br>USB-Device (optionele)<br>KUP<br>WiFi (optionele) |
| compatibel met EasyTouch | ✓ |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen) |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5,9V, 1A |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 13 mm |
| Type batterij/accu | Li-metaal |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |
| Batterij oplaadtijd | 20 h |
| Batterij capaciteit | 220 mAh |
| Batterij spanning | 3 V |
| Aantal batterijcellen | 1 |
| Batterij – enkelgewicht | 2,9 g |
| Batterij – totaalgewicht in het artikel | 2,9 g |
| Batterij – opbouw/vorm | Afzonderlijke cellen |
| Batterijcapaciteit (Wh) | 0,66 Wh |
| Batterij – lithiumgehalte | 64 mg |
| Tests volgens UN 38.3 doorstaan | ✓ |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 24 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 48 h |
| Accu oplaadtijd | 8 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
| Batterij/accu aangesloten | niet aangesloten, geïsoleerd in het apparaat |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 15 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | II |
| IJkeenheid [e] | 1 g |

# KERN **PCJ 6000-1M**

Precisieweegschaal met alibigeheugen en optioneel met ijking

| Diensten | |
|---|---|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-217 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 235×365×175 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,4 kg |
| Verzendgewicht | 3,38 kg |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761215825 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION




### FACTORY

