



19"-Baugruppenträger 3 HE/84 TE 19"-Module Frame 3 HE/84 TE



1 HE = 44.45 mm
1 TE = 5.08 mm



Für Europakarten
100 x 160 mm.

For use with Eurocards
100 x 160 mm.

Steckverbinder nach
DIN 41617/31-polig und
DIN 41612 z. B.
32/48/64/96-polig
Bauform B und C usw.,
sowie nach MIL C 21097 mit
102,4 mm Befestigungs-
lochabstand. Seitenblech-
tiefe 211 mm + 271 mm.

For Connectors according to
DIN 41617 with 31 contacts
and DIN 41612 with
32/48/64/96 contacts,
type B and C etc., also
according to MIL C 21097
with 102,4 mm distance of
the fixing holes. Side panel
depth 211 mm + 271 mm.

Material:

Die Seitenwände sind aus 2 mm starkem Alu-Blech mit eloxierter Oberfläche. Die vorderen und hinteren Modulschienen sind aus stranggepreßtem Aluminium mit eloxierter Oberfläche. Die nummerierten Modulschienen haben im Raster 5.08 mm eine durchgehende Lochung, die ein leichtes Einsetzen von Führungsschienen in präziser Lage ermöglicht. Die Seitenwände haben eingedrückte Arretiernocken zur leichten parallelen Montage der vorderen und hinteren Modulschienen.

Material:

The side panels are of 2 mm thick anodized aluminium. The front and rear frame rails are of extruded aluminium anodized finish. The rails are number coded with continous mounting holes on 5.08 centres. This enable easy mounting of guide rails in the exact position. The side panels have punched holes and stops to allow the easy parallel assembly of the front and rear frame rails.

1 Grundeinheit besteht aus:

- 2 Seitenwänden
 - 2 nummerierten Modulschienen vorne
 - 2 nummerierten Modulschienen hinten
 - 8 Schrauben und Federscheiben
- Best.-Nr. BGT 483/1**

1 basic unit consists of:

- 2 side panels
 - 2 number coded front rails
 - 2 number coded rear rails
 - 8 screws and washers
- Order code no. BGT 483/1**

Zubehör:

Gewindestreifen mit Gewinde M 2,5 zur Montage der Befestigungsschienen und Frontplatten.
Für 1 Baugruppenträger sind 4 Gewindestreifen erforderlich.
Best.-Nr. für 1 Satz BGT 384/2

Accessories:

Rails for mounting connectors are available, tapped to M 2,5.
For each module 4 connector rails are necessary.
Order code no. for 1 set BGT 384/2

Best.-Nr. per Satz BGT 384/3

Für 31-polige Steckverbinder nach DIN 41617.

Order code no. per set BGT 384/3

For 31 contacts according to DIN 41617 connectors.

Best.-Nr. per Satz BGT 384/4

Für 32/48/64/96-polige Steckverbinder nach DIN 41612.

Order code no. per set BGT 384/4

For connectors 32/48/64/96 contacts according to DIN 41612.

Best.-Nr. per Satz BGT 384/5

Für Steckverbinder nach MIL C 21097 mit 102,4 mm Befestigungsabstand.

Order code no. per set BGT 384/5


For connectors according to MIL C 21097 with 102,4 mm distance of fixing holes.

Bitte Rückseite beachten!

Please turn over!

19"-Baugruppenträger 3 HE/84 TE – 19" Module Frame 3 HE/84 TE

Variables Zubehör – Accessories




Best.-Nr. 384/6

Order code no. 384/6

2 Stck. **Deckplatten**
zum Frontplatten-AnGLEICH.

2 pcs. **cover panels** for conforming frontplates.




Best.-Nr. 384/7

Order code no. 384/7

Gerätegriff aus stranggepreßtem Aluminium, silbermatt eloxiert, mit 2 Senkschrauben M 5 x 12.
Für 1 Gerät sind 2 Griffe erforderlich.

Rack handles made from extruded aluminium, silvermatt anodized, with 2 countersunk screws M 5 x 12.
For 1 modul frame 2 handles are necessary.




Best.-Nr. 384/8

Order code no. 384/8

Führungsschienen für Europakarten. Mit voreilenden Steckerzapfen und Einrastnocken zur leichten Montage. Integrierte Federbogen sichern einen vibrationsfreien Halt der Karte.

Guide Rails for Eurocards. With pre running mounting pin and locking nepps for easy mountage. Integrated mounting clamps ensure vibration free support of the cards.




Best.-Nr. 384/9

Order code no. 384/9


Verbindungsstück
Frontplatte-Leiterplatte
einschl. 4 Schrauben M 2,5 mit Muttern.

Interconnection between frontplate and Eurocard
incl. 4 screws M 2,5 with nuts.



Frontplatten
in Teileinheiten von 3 TE – 84 TE.
Siehe Katalog.

Frontplates
are available in standard units from 3 TE – 84 TE.
Please see catalogue.



Komplette Einschubkassetten.
Siehe Katalog.

Complete Insert Modules.
Please see catalogue.