KERN **YKA-09**

Voedingsadapter extern, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, Standard EURO/US/UK/CH



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Stekkeradapter

Ontwerp

Materiaal	kunststoffen

Stroomvoorziening

Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1 A
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 10,8 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	75×135×32 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,134 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761174337
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

