# KERN **YKA-12**

Stekkeradapter (EU/UK/US)



## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Stekkeradapter |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Interne meetfrequentie | 60 Hz |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 70×50×45 mm |
| Materiaal | kunststoffen |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 800 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, buiten 3,5 mm, binnen 1,5 mm |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 90×80×50 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,15 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,20 kg |
| Verzendgewicht | 0,167 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761178373 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

