KERN **YKA-47**

Stekkeradapter (CH, EURO, UK, US)



Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,42 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761313927
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Stekkeradapter

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	94×46×36 mm
Kabellengte	1,5 m

Functies

Bescherming IP - complete unit	-

Stroomvoorziening

Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 2 A
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 10,8 mm

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	110×75×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst