SAISW-4/8S-M12-4P D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Wtyk M12 w wykonaniu IP 67 dostępny ze złączem śrubowym lub sprężynowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAISW-4/8S-M12-4P D-COD
Nr zam.	1160550000
Wykonanie	Wtyk dowolnie konfekcjonowany, M12, złącze męskie, kątowe
GTIN (EAN)	4032248948444
J. op.	1 Szt.

SAISW-4/8S-M12-4P D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	66 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	PG 9
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	Liczba biegunów	4
Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy	Podstawowy materiał obudowy	CuZn
Powierzchnia styku	pozłacany	Przekrój przyłącza, maks.	0,75 mm²
Przekrój przyłącza, min.	0,14 mm²	Przyłącze ekranu	Tak
Prąd znamionowy	4 A	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Wytrzymałość izolacji	10^8 Ω	Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C
kodowanie	D	napięcie znamionowe	250 V
Średnica kabla, maks.	8 mm	Średnica kabla, min.	6 mm

Dane ogólne

Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Ścieżka połączenia	M12	Powierzchnia styku	pozłacany
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	≥ 100

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-101	Nr certyfikatu (cURus)	E307231

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji	10^8 Ω	napięcie znamionowe	250 V

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us
ROHS	Zgodny

Data sporządzenia 4 lipca 2019 18:57:16 CEST

SAISW-4/8S-M12-4P D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN