SAIS-3/11-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania. Wtyki męskie i gniazda żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Okrągłe złącza wtykowe 7/8" mogą przekazywać duże moce zasilające. Połączenia śrubowe nadają się do wielu różnych zastosowań. W tej technice wykonywania połączeń przewodnik, ewentualnie tulejki na żyły wsuwa się do elementów złącza i zabezpiecza dokręcając śrubami. Jest to klasyczna, najtańsza technika łączenia, nadająca się również do wykonywania połączeń wieloprzewodowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIS-3/11-7/8
Nr zam.	1291880000
Wykonanie	Wtyk dowolnie konfekcjonowany, 7/8", złącze męskie, proste
GTIN (EAN)	4050118085495
J. op.	1 Szt.

SAIS-3/11-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	58 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	85 C°	Temperatura pracy, min.	-20 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 50	Dławnice kablowe	PG 11
Liczba biegunów	3	Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy
Podstawowy materiał obudowy	PBT	Powierzchnia styku	pozłacany
Przekrój przyłącza, maks.	1,5 mm²	Przekrój przyłącza, min.	0,14 mm²
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	12 A
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Wytrzymałość izolacji	10^8 Ω
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C	kodowanie	brak
napięcie znamionowe	250 V	Średnica kabla, maks.	10 mm
Średnica kabla, min.	8 mm		

Normy

Nr certyfikatu (cURus)	E307231

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dokumentacja użytkownika	Manual

Data sporządzenia 4 lipca 2019 19:28:21 CEST

SAIS-3/11-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



