SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5
Nr zam.	1292340000
Wykonanie	Wtyk montażowy, 7/8", PG 13,5, Liczba biegunów: 3
GTIN (EAN)	4050118088359
J. op.	1 Szt.

Karta katalogowa

SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	42 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normy

Nr certyfikatu (cURus)	E307231

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	PG 13,5
Długość przewodu plecionego / kabla	0,2 m	Liczba biegunów	3
Materiał styków	CuZn	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Powierzchnia styku	pozłacany	Przekrój żyły	0,75 mm²
Prąd znamionowy	10 A	Prąd znamionowy	8 A (4- i 5-biegunowy), 10 A (3-biegunowy)
Rodzaj przyłącza	złącze męskie	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	300 V
tworzywo	PUR/ PUR	Ścieżka połączenia	7/8"

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us
ROHS	Zgodny


Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



Schemat połączeń



Schemat biegunów

