# obudowa HDC
# HDC 24D KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | HDC 24D KLU 1M25G |
| Nr zam. | 1787460000 |
| Wykonanie | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65, Obudowa sprzęgu, Jarzmo wzdłużne w części dolnej, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204809 |
| J. op. | 1 Szt. |

# obudowa HDC
# HDC 24D KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 72,4 mm | Szerokość (cale) | 2,85 inch |
| Wysokość | 75 mm | Wysokość (cale) | 2,953 inch |
| Masa netto | 236 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obudowy EMC | Nie | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia | lakier proszkowy | Stopień ochrony | IP65 |
| tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna, wolna od rdzy | | |

### wersja

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma konstrukcyjna | wysoki | Odpowiednie do ModuPlug® | Tak |
| Typ | Przedłużenie sprzęgu | Wielkość konstrukcyjna | 4 |
| Wymiary wlotów kablowych | M 25 | część górna/część dolna/wieko | Część dolna |
| gwint (wewnętrzny) | M 25 | liczba wpustów kablowych u góry | 1 |
| liczba wpustów kablowych z boku | 0 | uszczelka | NBR |
| wersja obudowy | Obudowa sprzęgu | wersja pałąka | Jarzmo wzdłużne |
| wersja systemu zamykania | Jarzmo wzdłużne w części dolnej | wpust kablowy | z gwintem |

### wymiary

| | | | |
|---|---|---|---|
| długość obudowy | 73 mm | szerokość obudowy C | 43 mm |
| wpust kablowy | z gwintem | wysokość obudowy B | 75 mm |

### Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzina produktów | obudowa HDC | Rodzaj produktu | Obudowy |
| Typ | Przedłużenie sprzęgu | wpust kablowy | z gwintem |

### General data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wymiary wlotów kablowych | M 25 | rodzaj ryglowania | Jarzmo wzdłużne |
| Wielkość konstrukcyjna | 4 | Stopień ochrony | IP65 |

### Material

| | |
|---|---|
| Barwny | szary |

# obudowa HDC
# HDC 24D KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |

# obudowa HDC
# HDC 24D KLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

