SwitchMark
SM 27/18 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemu znakowania MC-Mobilo.
• Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
• Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
• Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
• Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
• Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SM 27/18 MC NE GR
Nr zam.	1014640000
Wykonanie	SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 18 x 27 mm, Uchwyt SwitchMark, szary
GTIN (EAN)	4032248723324
J. op.	80 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

SwitchMark
SM 27/18 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1,063 inch
Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0,709 inch
Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0,039 inch
Masa netto	1,4 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	8	Aplikacja / producent	Uchwyt SwitchMark
Barwny	szary	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Szerokość	27 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	tworzywo	poliamid 66

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

SwitchMark
SM 27/18 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

