IE-BP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BP-V14P
Nr zam.	1058310000
Wykonanie	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
GTIN (EAN)	4032248799404
J. op.	10 Szt.

IE-BP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	11,7 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C		

Dane ogólne

Barwny	czarny	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Stopień ochrony	IP67	rodzaj montażu	Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Normy

Nr certyfikatu (cULus)	E316369

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC002040
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us LISTED
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Data sporządzenia 9 lipca 2019 12:41:02 CEST