



fri040293300.tif

Montageplatten:für Polycarbonat-Gehäuse

aus HB 31, S. 102

Montageplatte

Für den individuellen Aufbau

Ausführung:
 Melamin-Phenol-beschichtetes Hartpapier,
 2,5 mm stark.

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. selbstschneidenden Befestigungsschrauben.

Passend für	Breite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr. PK
PK 9502.000, PK 9503.000	74	45	12 St.	9541.000¹⁾
PK 9504.000/.100, PK 9505.000	74	74	12 St.	9542.000¹⁾
PK 9506.000/.100, PK 9507.000/.100	90	90	12 St.	9543.000¹⁾
PK 9508.000/.100, PK 9508.050, PK 9509.000/.100	110	74	12 St.	9544.000¹⁾
PK 9510.000/.100, PK 9511.000/.100	110	110	10 St.	9545.000
PK 9512.000/.100, PK 9513.000/.100	160	74	10 St.	9546.000
PK 9514.000/.100, PK 9514.050, PK 9515.000/.100, PK 9516.000/.100	150	90	10 St.	9547.000
PK 9517.000/.100, PK 9518.000/.100, PK 9519.000/.100	150	150	10 St.	9548.000
PK 9520.000/.100, PK 9521.000/.100, PK 9521.050, PK 9522.000/.100	220	150	8 St.	9549.000
PK 9523.000/.100, PK 9524.000/.100	331	220	4 St.	9550.000

¹⁾ mit Distanzbuchsen



fri040293400.tif

Drehverschluss

Durch Einrasten in den Kopf der Deckelschraube wird eine schnelle und bequeme Schraubhilfe geschaffen.

Material:

Polyamid

Lieferumfang:

1 Pack = 100 Stück.

	VE	Best.-Nr. PK
Für alle Gehäuse	1 Pack	9582.000

Drehverschluss:für PK

aus HB 31, S. 102



fri040293100.tif

Scharniere

Für klappbare Befestigung der Deckel.
 Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht die problemlose Montage.

Scharniere:für Polycarbonat-Gehäuse

aus HB 31, S. 102

Lieferumfang:

1 Satz =
 2 Scharniere,
 4 Befestigungsschrauben,
 4 Blindstopfen aus Polyethylen,
 1 Bohrschablone.

Für Gehäuse	Material	VE	Best.-Nr. PK
PK 9500.000 – PK 9513.000	Polycarbonat	10 Satz	9580.000
PK 9514.000 – PK 9524.000	Polystyrol	10 Satz	9581.000



fri040293200.tif

Wandbefestigungslaschen

Mit vier Wandbefestigungslaschen kann das Gehäuse an die Wand geschraubt werden. Durch einfaches Verstemmen wird die Wandbefestigungslasche mit dem Gehäuse fest verbunden.

Material:

Polyamid, grau

Lieferumfang:

1 Pack = 40 Stück.

	VE	Best.-Nr. PK
Für alle Gehäuse	1 Pack	9583.000

Wandbefestigungslaschen:für Polycarbonat-Gehäuse

aus HB 31, S. 103



fri040293600.tif

Tragschiene

Zur Aufnahme von Reihenklemmen und Einbaugeräten bieten die zwei Tragschienenprofile große Flexibilität.

Lieferumfang:

Inkl. zwei selbstschneidenden Befestigungsschrauben.

Tragschienen:für Polycarbonat-Gehäuse

aus HB 31, S. 103

Schiene	Schiene Länge mm	VE	Best.-Nr. PK
TS 15/5,5	49,5	12 St.	9560.000
	80	12 St.	9561.000
	92	12 St.	9562.000
	111	12 St.	9563.000
TS 35/7,5	81	12 St.	9564.000
	106	12 St.	9565.000
	144	12 St.	9566.000
	216	12 St.	9567.000
	336	12 St.	9568.000