LaserMark
LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LM MT300 15/6 SI
Nr zam.	1686360001
Wykonanie	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15.2 mm, srebrny
GTIN (EAN)	4008190493837
J. op.	10 Szt.

LaserMark
LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	15,2 mm	Szerokość (cale)	0,598 inch
Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0,236 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	11,5 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	srebrny
Halogenki	Nie	Ilość na arkusz	484
Klasa palności wg UL 94	HB	Klej	Klej akrylanowy
Liczba oznaczników w opakowaniu	4 840	Metoda nadruku	druk laserowy
Szerokość	15,2 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40…150 °C	tworzywo	poliester, bez PVC

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

LaserMark
LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

