# SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego)
# SKMU PG9-K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Weidmüller ma w ofercie wiele różnych wpustów kablowych/przewodowych: różne wersje dławnic z tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali nierdzewnej o stopniach ochrony IP 66, 67,68 lub IP 69 K. Modułowe systemy wpustów wieloprzewodowych/kablowych pozwalają - jako równorzędna alternatywa - na proste i szybkie wprowadzanie wstępnie konfekcjonowanych przewodów do urządzeń. Wreszcie dostępne są zarówno dławnice kablowe z certyfikatem EX, jak też systemy wpustów kablowych/przewodowych.

- Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego i mosiądzu
- złącza śrubowe EMC
- Do obszarów zagrożonych wybuchem
- Certyfikaty VDE, CSA i UL

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | SKMU PG9-K GR |
| Nr zam. | 1697450000 |
| Wykonanie | SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontrująca, PG 9, 5 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4008190880569 |
| J. op. | 100 Szt. |

Data sporządzenia 9 lipca 2019 16:49:00 CEST

# SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego)
# SKMU PG9-K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | |
|---|---|
| Masa netto | 1,59 g |

### Szerokość

| | |
|---|---|
| grubość | 5 mm |

### Informacje ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dławnice kablowe | PG | Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| długość gwintu | 5 mm | grubość | 5 mm |
| gwint (wewnętrzny) | PG 9 | gwint (zewnętrzny) | PG 9 |
| rozmiar klucza 1 | 22 mm | tworzywo | poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -20 °C |
| średnica zewnętrzna | 25,41 mm | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000940 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000940 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | CE |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |

# SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego)
# SKMU PG9-K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki