SAI-SK-M12 PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-SK-M12 PVC
Nr zam.	1915260000
Wykonanie	Chronione podzespoły, Nasadka ochronna
GTIN (EAN)	4032248547012
J. op.	10 Szt.

SAI-SK-M12 PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	1,2 g

Temperatury

Temperatura otoczenia (tekst)	-25 °C +70 °C

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 12	Stopień ochrony	IP67
tworzywo	PA, PVC		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-08

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN