

Klemmenblock 3-polig CCC



Artikelnummer: 789-127

Klemmenblock 3-polig CCC

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Lieferanten-Art.-Nr.	789-127
EAN	4044918610537
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenbestellnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Polzahl	3
Anzahl der Klemmstellen	3
Anzahl der Potentiale	3
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstossspannung (1) [kV]	4 [kV]
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Schutzart	IP 20
Querschnitt von (1) [mm ²]	0,08 [mm ²]
Querschnitt bis (1) [mm ²]	2,5 [mm ²]
Querschnitt von (1) [AWG]	28 [AWG]
Querschnitt bis (1) [AWG]	14 [AWG]
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Abisolierlaenge von (1) [mm]	5 [mm]
Abisolierlaenge bis (1) [mm]	6 [mm]
Abisolierlaenge (1) [in]	0,22 [in]
Brandlast [MJ]	0,072 [MJ]
Gewicht [g]	4,278 [g]
Gehäusematerial	PA 6.6
Lagertemperatur	-40 ° C ... +85 ° C
Einbaulage	beliebig

Technische Daten

3D Daten Download

<http://wago.partcommunity.com>**Approbationen**

ArtikelNr	Zulassungsstelle	ZulassungsNr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ³ , AWG]
-----------	------------------	---------------	--------------	-----------	-------------------------------------

allgemeines Zubehör


Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
210-110	Faserschreiber für wischfeste Beschriftung	1
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Klinge (3,5 x 0,5) mm kurz	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Klinge (3,5 x 0,5) mm kurz	1
210-720	Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
789-120	Gehäuse 55 mm	1
789-122	Deckel 55 mm	1
789-124	Abdeckung transparent	1
789-126	Löseschlitten	1
789-128	Klemmenblock 3-polig COC	1
789-129	Klemmenblock 3-polig CCO	1
789-130	Klemmenblock 3-polig OCC	100
789-131	Klemmenblock 3-polig OCO	100
789-132	Klemmenblock 3-polig OOO	1
789-133	Klemmenblock 3-polig OOC	1
789-134	Klemmenblock 3-polig COO	100

Brücker

Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
789-112	Kammbrücker 12-fach Nennstrom 16 A	25

Bilder & Zeichnungen

Detailbilder



Bilder & Zeichnungen

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
<http://www.wago.com>



© 2011 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.