SIEMENS

Karta informacyjna 8MF6226-4E

Standard cabinet 8MF6 HxWxD=2200x 1200x 600 Installation: single non-ventilated, assembled, welded IP40

Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Standardowy system szaf
wykonanie produktu / kompatybilny elektromagnetycznie	Nigdy
wykonanie szafy sterowniczej / wykonanie PC	Nigdy
wykonanie szafy sterowniczej / wykonanie pulpitu	Nigdy

Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
możliwość zamontowania	
• dla pomiarów w systemie metrycznym	M8
możliwość zastosowania / do użytku zewnętrznego	Nigdy

Wygląd	
kod barwy RAL	RAL 7032
element składowy produktu	
• zdejmowana ramka	Nigdy
• drzwi wentylacyjne	Nigdy

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

• płyta montażowa	Nigdy
• tylne drzwi	Nigdy
• dach z przetłoczeniami wentylacyjnymi	Nigdy
• drzwi przezroczyste	Nigdy
• płyta montażowa z regulacją głębokości	Nigdy
liczba zamknięć	1
liczba drzwi	2

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	2 200 mm
szerokość	1 200 mm
głębokość	600 mm
liczba jednostek podziału wysokości / dla wysokości montażowej	43
rodzaj montażu / 19-calowe osadzenie	Tak
masa netto	195 kg
materiał	Stal

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	U

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
EAC	CE EG-Konf.	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF6226-4E

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF6226-4E

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6226-4E

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens