SIEMENS

## Karta informacyjna 8MF1226-3BS4

SIVACON, Control panel Empty enclosure, according to IEC 62208, IP40, H: 2200 mm, W: 1200 mm, T: 600 mm

| Wersja | |
|---|---|
| Nazwa markowa produktu | SIVACON |
| oznaczenie produktu | Pusta obudowa szafy sterowniczej |
| wykonanie produktu | według IEC 62208 |
| wykonanie powierzchni | powlekany proszkowo |
| wykonanie produktu / kompatybilny elektromagnetycznie | Nigdy |

| Klasa ochrony | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| stopień ochrony środków roboczych | Klasa ochrony 1 |

| Stosowność | |
|---|---|
| możliwość zamontowania / dla pomiarów w systemie metrycznym | Tak |
| **możliwość zintegrowania** | |
| • montaż natynkowy | Tak |
| • montaż podtynkowy | Nigdy |
| możliwość zastosowania / do użytku zewnętrznego | Nigdy |

| Szczegóły produktu |
|---|


Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| element składowy produktu | |
| • drzwi wentylacyjne | Nigdy |
| • płyta montażowa | Tak |
| • tylne drzwi | Nigdy |
| • drzwi przezroczyste | Nigdy |
| • płyta montażowa z regulacją głębokości | Tak |
| właściwość produktu / obudowy / obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej | Nigdy |

## Liczba

| | |
|---|---|
| liczba zamknięć | 0 |
| liczba drzwi | 2 |

## Konstrukcja mechaniczna

| | |
|---|---|
| wysokość | 2 200 mm |
| szerokość | 1 200 mm |
| głębokość | 600 mm |
| rodzaj montażu | |
| • 19-calowe osadzenie | Nigdy |
| • montaż na podłodze | Tak |
| • montaż na ścianie | Nigdy |
| masa netto | 222,92 kg |
| materiał | Stal |

## Certyfikaty

| | |
|---|---|
| oznaczenie środków roboczych | |
| • zgodnie z DIN EN 61246-2 | U |
| • zgodnie z IEC 81346-2:2009 | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|---|---|---|---|
| EAC | CE EG-Konf. | Special Test Certificate | Miscellaneous |

## Więcej informacji

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1226-3BS4

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1226-3BS4

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1226-3BS4

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax


Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens