VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)
VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Produktabbildung

Dławnice EMC do ekranowania częstotliwości zakłócających z tłumieniem ekranowym sięgającym 100dB. Stykanie ekranu kabla za pomocą ciągłej podkładki sprężystej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M40 - MS 1/EMV
Nr zam.	1909540000
Wykonanie	VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248536467
J. op.	5 Szt.

VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)
VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	52 mm	Długość (cale)	2,047 inch
Masa netto	77,2 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	9 mm
gwint (zewnętrzny)	M 40	moment obrotowy króćca, maks.	15 Nm
moment obrotowy króćca, min.	10 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	10 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	7 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
rozmiar klucza 1	43 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	uszczelka	NBR
wkładka uszczelniająca	CR	wkładka zaciskowa	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica ekranu, maks.	28 mm	średnica ekranu, min.	17 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.	28 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	19 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

Data sporządzenia 3 lipca 2019 17:25:46 CEST

VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)
VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

