# Industrial Ethernet
# IE-FM5Z2LO0005MST0ST0-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE, światłowodowe

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | IE-FM5Z2LO0005MST0ST0-X |
| Nr zam. | 1433990050 |
| Wykonanie | Kabel Patch, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 5 m |
| GTIN (EAN) | 4050118242751 |
| J. op. | 1 Szt. |

# Industrial Ethernet
# IE-FM5Z2LO0005MST0ST0-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość | 5 m | Długość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto | 96 g | | |

### Temperatury

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy, max. | 70 °C | Temperatura pracy, min. | -20 °C |
| Temperatura pracy | -20 °C...70 °C | Temperatura magazynowania | |
| Temperatura układania | | | |

### Normy

| | |
|---|---|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 60874-10 |

### Budowa kabla

| | | | |
|---|---|---|---|
| Średnica rdzenia | 50 µm | średnica płaszcza | 2,8 * 5,7 mm |
| Budowa kabla | Zipcord | Oznaczenia norm | I-V(ZN)H |
| tworzywo płaszcza | LSZH | kolor płaszcza | pomarańczowy |

### LWL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość pasma | ≥500 MHz*km dla 850 nm, ≥500 MHz*km dla 1300 nm | Typ włókna | GOF, Multimode, OM2 |
| Tłumienność | ≤2,5 dB/km dla 850 nm, ≤ 0,7 dB/km przy 1300 nm | | |

### Własności mechaniczne i materiałowe kabli

| | | | |
|---|---|---|---|
| Promień gięcia, min., jednorazowy | 28 mm | Promień gięcia, min., powtarzany | 56 mm |
| Halogenki | Nie | | |

### wtyczka

| | | | |
|---|---|---|---|
| Złącze lewe | ST IP 20 | Złącze prawe | ST IP 20 |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC000034 | ETIM 6.0 | EC002607 |
| eClass 6.2 | 27-06-18-03 | eClass 7.1 | 27-06-18-03 |
| eClass 8.1 | 27-06-18-03 | eClass 9.0 | 27-06-10-03 |
| eClass 9.1 | 27-06-10-03 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 9 IETH 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN<br>PI PROFINET CABLING EN |
| Dokumentacja użytkownika | MAN IE GUIDE DE<br>MAN IE GUIDE EN |

Data sporządzenia 3 lipca 2019 18:14:11 CEST

# Industrial Ethernet
# IE-FM5Z2LO0005MST0ST0-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

### Rysunek szczegółowy

