# Cabtite (system wpustów kablowych)
# CABTITE SE 2 SML BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Niezależnie do średnicy kabla, w asortymencie Cabtite zawsze można znaleźć odpowiednią wkładkę uszczelniającą.
Ze względu na stożkowy kształt elementów uszczelniających, uprzednio ustawione wkładki można łatwo wcisnąć od wewnątrz na zewnątrz. Kształt uszczelnienia niezawodnie wypełnia przestrzenie pośrednie i zapewnia odciążenie kabla zgodnie z normą DIN EN 62444. Wkładki uszczelniające w połączeniu z ramkami zapewniają kategorię ochronną IP 66. Ze względu na rowkowany kształt z falistym wycięciem są odpowiednie zwłaszcza do wstępnie konfekcjonowanych kabli.

- Czarne wkładki uszczelniające są przeznaczone w szczególności do wysokich temperatur pracy i spełniają wymagania klasy palności UL 94 HB.
- Szare elementy uszczelniające są zgodne z wymaganiami klasy palności UL 94 V0 i z tego powodu są odpowiednie do zastosowań w kolejnictwie.
- Stosując kilka wkładek, przez element uszczelniający można przeprowadzić co najmniej dwa kable, a także kable specjalne.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | CABTITE SE 2 SML BK |
| Nr zam. | 2584750000 |
| Wykonanie | Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, Głęboka czerń, Wysokość: 17.7 mm, Szerokość: 20.7 mm, Głębokość: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616422 |
| J. op. | 10 Szt. |

# Cabtite (system wpustów kablowych)
# CABTITE SE 2 SML BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość | 20,7 mm | Długość (cale) | 0,815 inch |
| Szerokość | 20,7 mm | Szerokość (cale) | 0,815 inch |
| Wysokość | 17,7 mm | Wysokość (cale) | 0,697 inch |
| Głębokość | 17,7 mm | Głębokość (cale) | 0,697 inch |
| Masa netto | 6,6 g | | |

### Informacje ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klasa palności wg UL 94 | HB | Element uszczelniający | 1 mały element uszczelniający |
| średnica kabla zewnętrzna, min. | 1,75 mm | średnica kabla zewnętrzna, maks. | 2,25 mm |
| Halogenki | Nie | Silikon | Nie |
| tworzywo | TPE | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000879 | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-21 | eClass 9.1 | 27-14-44-21 |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | c UL us |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Dane projektowe | STEP |
| Dokumentacja użytkownika | Cabtite Installation Instructions |