ESG
ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gwarantowana duża trwałość: ESG
Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Podwójnie laminowany poliester
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 8/20 MM WS VPE1000
Nr zam.	2496810000
Wykonanie	ESG, Oznaczniki urządzeń, 8 x 20 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118508314
J. op.	1 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

ESG
ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0,315 inch
Głębokość	0,1 mm	Głębokość (cale)	0,004 inch
Masa netto	0,043 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	biały
Halogenki	Nie	Ilość na rolkę	1 000
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej akrylanowy
Szerokość	20 mm	Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-40…120 °C	tworzywo	poliester

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN

ESG
ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

