THM
THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.
• Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
• Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO VIN 24.5/62 WS
Nr zam.	1391410000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 5.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118191530
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	62 mm	Szerokość (cale)	2,441 inch
Wysokość	24,5 mm	Wysokość (cale)	0,965 inch
Głębokość	0,065 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	683 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Ilość na rolkę	2 000
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej poliakrylanowy
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	62 mm
Wielkość pola opisowego	25 x 24.5 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	tworzywo	warstwa winylu

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	95 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu	5.1 - 13.7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	13,7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	5,1 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

