Karta katalogowa

CMA-Series
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kablowy przekładnik prądowy jest stosowany głównie przy modernizowaniu
w celu uniknięcia rozcinania przewodów pierwotnych.

• Ze względu na swoje wymiary
oraz łatwość posługiwania się, kablowy przekładnik prądowy jest doskonale nadaje się do stosowania w miejscach trudno dostępnych oraz przy ograniczonej przestrzeni.
• W połączeniu z zaciskami mocującymi system zatrzaskowy pozwala nawet na
montaż „jedną ręką”.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KCMA-18-50-1A-1VA-3
Nr zam.	1482020000
Wykonanie	Prąd pierwotny: 50 A, Prąd wtórny maks.: 1 A, Obciążenie wtórne: 1 VA, klasa dokładności: 3
GTIN (EAN)	4050118290844
J. op.	1 Szt.

CMA-Series
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	41,6 mm	Szerokość (cale)	1,638 inch
Wysokość	64,5 mm	Wysokość (cale)	2,539 inch
Głębokość	68 mm	Głębokość (cale)	2,677 inch
Masa netto	250 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-5 °C
Temperatura pracy	-5 °C...50 °C	Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C

Dane techniczne

Cieplny prąd znamionowy ciągły $I_{cieplny}$	1,2 x $I_{znam.}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Napięcie robocze $U_{maks.}$, maks.	0,72 kV

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	1 VA	Prąd pierwotny	50 A
Prąd wtórny maks.	1 A	klasa dokładności	3

Wymiary przewodów pod napięciem

Przewodnik okrągły	18,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	3D drawing
Dokumentacja użytkownika	instruction sheet gerrman.pdf

Data sporządzenia 4 lipca 2019 16:45:10 CEST

CMA-Series
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki





