# końcówka kablowa
# KQIG-M5/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA**

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | KQIG-M5/-10 |
| Nr zam. | 1491330000 |
| Wykonanie | końcówka kablowa,Izolowana złączka do przewodów,10 mm²,10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301335 |
| J. op. | 50 Szt. |

# Karta katalogowa

## końcówka kablowa
## KQIG-M5/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | |
|---|---|
| Masa netto | 3,08 g |

### łączniki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość połączenia (l) | 24,1 mm | Kolor identyfikacyjny | czerwony |
| Materiał/tworzywo sztuczne | PA | Otwór | C 5 |
| Przekrój przyłącza przewodu | 10 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 10 mm² |
| izolacja | dostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 5,3 mm |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d4) | 8 mm | Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 4,5 mm |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 10,5 mm | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001059 | ETIM 6.0 | EC001059 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dane projektowe | EPLAN |

# końcówka kablowa
# KQIG-M5/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

