końcówka kablowa
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KP-M6/-10
Nr zam.	1497880000
Wykonanie	końcówka kablowa, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307283
J. op.	100 Szt.

końcówka kablowa
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	0,37 g	Masa netto	3,821 g

Dane techniczne

Wykonanie	Seria DIN 46235, standard

łączniki

Długość połączenia (l)	27 mm	Długość trzonu (a)	10 mm
Numer identyfikacyjny Cu	6 K	Otwór	M 6
Przekrój przyłącza przewodu	10 mm²	Szerokość kołnierza (b)	10 mm
izolacja	element niedostępny	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	6,4 mm
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	4,4 mm	Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	6 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa
KP-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

