# końcówka kablowa
# KP-M12/-150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | KP-M12/-150 |
| Nr zam. | 1498320000 |
| Wykonanie | końcówka kablowa,150 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307658 |
| J. op. | 25 Szt. |

# końcówka kablowa KP-M12/-150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciężar | 16,53 g | Masa netto | 165,3 g |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Seria DIN 46235, standard |

### łączniki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość połączenia (l) | 78,5 mm | Długość trzonu (a) | 35 mm |
| Numer identyfikacyjny Cu | 22 K | Otwór | M 12 |
| Przekrój przyłącza przewodu | 150 mm² | Szerokość kołnierza (b) | 34 mm |
| izolacja | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 13 mm |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 17 mm | Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 23,5 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC001509 |
| ETIM 5.0 | EC001050 | ETIM 6.0 | EC001050 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dane projektowe | EPLAN |

# kończówka kablowa
# KP-M12/-150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

