SIEMENS

Ficha técnica 3NW4437-1HG

Class J fuse link 175 A 600 V quick-response, respect national installation rules!

Versão	
Nome da marca do produto	SENTRON
Designação do produto	Encaixe de fusível cilíndrico
Execução do produto	com contacto de lâmina

Dados técnicos gerais	
Classe de operação do elemento fusível	rápido
Tamanho do elemento fusível	Classe J
Tipo de tensão	CA
Corrente / com AC / valor estipulado	175 A
Tensão de serviço / valor estipulado	600 V

Circuito principal	
Corrente de funcionamento / valor nominal	175 A

Detalhes do produto	
Componente do produto / Detector de choque	Não
Posição de montagem	opcional, preferível vertical
Peso líquido	340 g

Certificados

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens

Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	F
• segundo a IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NW4437-1HG

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NW4437-1HG

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4437-1HG

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens



Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens