OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig
B2L 3.50 AH26 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Exempel på användning



Avbildning liknande

Gripbart skydd, ergonomi med fäste och ett slutet utseende:
Från dragavlastningen av de anslutna ledarna via sikt- och beröringsskyddet och ända till draghjälpen: Täckkåporna, som kan tilläggsmonteras i efterhand, uppfyller på samma gång mekaniska, optiska och haptiska uppgifter. De båda halvskålarna omsluter stickproppen helt och hållet, hakar säkert i varandra och ger följande funktioner:
• Dragavlastning med buntband eller integrerad kabelklammer.
• Märkning med dekafix eller kabelremsor
• Uppradningsbarhet utan polförlust eller rastersprång
• Kompatibilitet: lämplig för stickproppar med och utan fläns eller infästningsbockar.
• Flexibilitet: beroende på byggstorlek är 1-3 kabelutgångar i olika riktningar avsedda
På så sätt säkerställer Weidmüllers täckkåpor mer stabilitet, bättre identifiering, full kompatibilitet och flexibilitet.
Resultatet: Maximal säkerhet och användarvänlighet för applikationer och användare.

Allmänna beställningsdata

Typ	B2L 3.50 AH26 BK BX
Art.nr.	1781660000
Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Täckhuv, svart, Antal poler: 26
GTIN (EAN)	4032248172719
Frp	10 Stück
Produktparametrar	
Förpackning	Box

OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig
B2L 3.50 AH26 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	10,2 g

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	180 mm
VPE-bredd	15 mm	VPE-höjd	300 mm

Materialdata

Färgkod	svart	Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011
GWFI	960 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	100 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	100 °C		

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC000250
ETIM 5.0	EC000250	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 7.1	27-44-92-02	eClass 8.1	27-44-92-02
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

Anmärkningar

Anmärkningar	
IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig
B2L 3.50 AH26 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL_INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of the Manufacturer